



Tagliadadi, Per dadi: M14-M24



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	884900 M14-M24
GTIN	4021176020551
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Per spezzare dadi (classi di qualità 5 – 10) impossibili da svitare o arrugginiti mediante martinetto idraulico senza danneggiare il perno a estremità filettate. Doppia curvatura che consente anche la lavorazione in punti di difficile accesso. Tagliante dell'utensile temprato. Azionamento solo mediante serraggio della vite di pressione. Dopo aver aperto il dado, riavvitare la vite di pressione e spingere indietro l'utensile di sbloccaggio fino alla battuta. Dim. M18 – M30 per viti di acciaio inox – fino a M30 per qualità 8, fino a M24 per qualità 10.

Nota:

La vite di pressione può essere serrata a **max. 60 Nm** con Dim. M4 – M14, a **max. 70 Nm** con Dim. M14 – M24 e a **max. 50 Nm** con Dim. M18 – M30. Il superamento delle coppie di serraggio non è ammesso e può causare la rottura dell'utensile e gli incidenti.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva senza asta filettata	350 mm
Apertura	22 - 36 mm
Per dadi	M14-M24
Larghezza del tagliante	30 mm
Tipo di prodotto	Tagliadadi

Accessori

Tagliante di ricambio Per dadi M14-M24

884910 M14-M24