

Garant**Piano di lavoro angolare in bambù a incollatura incrociata, Adatto per profondità piano per attacco: 700mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	933648 700
GTIN	4045197553782
Classe articolo	91W

Descrizione**Esecuzione:**

Piano di lavoro in design moderno e superficie **resistente** per **l'impiego in settori esigenti**.

Il bambù è la materia prima che si rinnova più velocemente, che non danneggia le risorse ed ecologica. Il piano consiste di lamelle di bambù, in 5 strati, resistente alla deformazione e impermeabile, con incollatura a croce. I bordi sono dotati su tutti i lati di raggi, la superficie è rettificata e oliata senza lasciare residui. La pulizia e la lubrificazione regolari della superficie ne allungano la durata ed evitano la formazione di cricche e macchie. Il bambù è più duro di circa il 30% rispetto alla quercia e più stabile rispetto al faggio e all'acero. **Piani in bambù** resistenti agli spruzzi d'acqua, allo sporco e molto insensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici. (Questi compromettono tuttavia l'aspetto della superficie). Dim. 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all'estremità della **profondità del piano di 700 mm**.

Per:

Struttura portante n. art. 933620 – 933625; 937103; 933703 – 933708.

Descrizione tecnica

Profondità	1000 mm
Adatto per profondità piano per attacco	700 mm
Smusso angolare	45°
Lato di collegamento sinistra (profondità)	700 mm
Materiale piano di lavoro	Lamelle in bambù a incollatura incrociata

Scheda tecnica

Spessore	50 mm
Larghezza	1000 mm
Lato di collegamento destra (profondità)	700 mm
Superficie piano di lavoro	rettificate e oliate senza residui
Esecuzione bordo	senza bordo
Spessore inserti	50 mm
Tipo di prodotto	Piano per banchi da lavoro