

**Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 555CHM****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	588700 555CHM
GTIN	3165140876605
Classe articolo	54B

Descrizione**Esecuzione:**

Lame per seghe frontali a gattuccio **per metallo**. La **lama alta** permette il taglio a precisione angolare.

Denti rivestiti in metallo duro per la massima resistenza e, allo stesso tempo, una lama di supporto flessibile.

Nota:

Lame per seghe in metallo duro: Ridurre il numero di corse, lavorare senza oscillazioni, utilizzare il lubrorefrigerante.

ottimizzato per il materiale: INOX

Spessore lamiera (lamiera forata): 4-12 mm

Profilo in metallo (aperto): < 50 mm

Tipo di taglio: Taglio diritto rapido (grezzo)

Tipo di taglio: Taglio a precisione angolare

Materiale per lame: HM

Passo dentatura: 3 mm

Lunghezza lama: 100 mm

Numero di lame: 1

Descrizione tecnica

Passo dentatura	3 mm
Lunghezza lama	100 mm
Profilo in metallo (aperto)	< 50 mm
Tipo di taglio	Taglio diritto rapido (grezzo)

Tipo di taglio	Taglio a precisione angolare
ottimizzato per il materiale	INOX
Numero di lame	1
Materiale per lame	HM
Spessore lamiera (lamiera forata)	4-12 mm
Tipo di prodotto	Lama per seghetto