



Tagliadadi meccanico, Per dadi: M18-M24



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	884850 M18-M24
GTIN	4021176020223
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Tagliadadi meccanico per spezzare dadi bloccati o fortemente serrati (fino a classe di qualità 6) senza danneggiare il perno a estremità filettate. Lo scalpello (con tagliente temprato) si sfilta facilmente senza rimanere incastrato.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva senza asta filettata	125 mm
Per dadi	M18-M24
Apertura	27 - 36 mm
Larghezza del tagliente	16 mm
Tipo di prodotto	Tagliadadi