


## Calibro a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi con tolleranza in cifre, Modello: D



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	484410 D
GTIN	
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato. Per misura intermedia o tolleranza in cifre.

#### Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

#### Nota:

Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 3,001 – 5,999

Modello B = 6,001 – 8,999

Modello C = 9,001 – 12,999

Modello D = 13,001 – 16,999

Modello E = 17,001 – 20,999

Modello F = 21,001 – 25,999

Esempio: 15,8 m6 o 41,04 + 0,01 / – 0,02.

### Descrizione tecnica

Dimensione nominale	13,001 - 16,999 mm
Campo di tolleranza	A
Campo di tolleranza	B

Campo di tolleranza	C
Campo di tolleranza	CD
Campo di tolleranza	D
Campo di tolleranza	E
Campo di tolleranza	EF
Campo di tolleranza	F
Campo di tolleranza	FG
Campo di tolleranza	G
Campo di tolleranza	H
Campo di tolleranza	JS
Campo di tolleranza	J
Campo di tolleranza	K
Campo di tolleranza	M
Campo di tolleranza	P
Campo di tolleranza	N
Campo di tolleranza	R
Campo di tolleranza	S
Campo di tolleranza	U
Campo di tolleranza	T
Campo di tolleranza	V
Campo di tolleranza	X
Campo di tolleranza	F
Campo di tolleranza	ZA
Campo di tolleranza	Z
Campo di tolleranza	ZB
Campo di tolleranza	ZC
Norma	DIN 2245-1
Norma	DIN 7163
Norma	DIN 1938-1

Qualità	7
Qualità	8
Qualità	9
Qualità	10
Qualità	11
Qualità	12
Qualità	13
Taratura	L6
Tipo di prodotto	Calibro a tampone piatti

## Servizi

Certificato DAkkSCalibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm	028340 60
Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 20 mm	028300 20