

Garant**Utensili stozzatori di cave, esecuzione standard Ø DS 20 mm, Larghezza scanalatura da m: 8mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290354 8
GTIN	4045197926708
Classe articolo	29K

Descrizione

Attenzione:

Usare sempre il Ø di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = Ø di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391 – 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

Descrizione tecnica

Vite	290399 2
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Ø di preforatura minimo D _{min}	21,7 mm
Per larghezza scanalatura m	8 mm
Lunghezza utile L ₁	68 mm
Ø Gambo	20 mm
Ø Cartuccia D ₁	20 mm
Passaggio interno per LR	sì

Lunghezza codolo L _s	50 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili