

**Garant**

**Saracinesca per elemento aggiuntivo, larghezza libera, Profondità utile 1350 mm, Per scaffale di altezza: 2500mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 993312 2500   |
| GTIN            | 4045197613400 |
| Classe articolo | 91W           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Saracinesca motorizzata. Guide in alluminio estruso, profili della saracinesca in alluminio profilato a rullo. Guide laterali con 2xtenute a spazzola. Azionamento elettrico con motore a telecomando, motore con arresto di sicurezza e radiotelecomando a 1 canale protetto contro gli spruzzi d'acqua. Arresto automatico per spegnimento in presenza di un ostacolo.

**Verniciatura:**

Telaio **sempre** grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**.

**Descrizione tecnica**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Altezza montato                              | 2685 mm           |
| Per scaffale di altezza                      | 2500 mm           |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2430     |
| Numero di batterie contenute                 | 1                 |
| Campo d'impiego                              | Scaffale speciale |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tensione nominale               | 250 V                    |
| Ingresso per tipo di connettore | F                        |
| Attributo del nome del prodotto | Profondità utile 1350 mm |
| Larghezza                       | 975 mm                   |
| Profondità                      | 105 mm                   |
| Tipo di prodotto                | saracinesca              |