

Garant**Alesatore a mano configurabile, non rivestito, Ø nominale DC: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	160200 10
GTIN	4045197927019
Classe articolo	10N

Descrizione**Esecuzione:**

Con **spirale a sinistra** 7 – 8° e imbocco lungo oltre 1/4 della lunghezza di taglio. Numero pari di denti con passo asimmetrico per fori cilindrici e privi di tracce di vibrazioni. La fase cilindrica sul tagliente cilindrico leviga il foro e guida l'alesatore.

Alesatori a mano **completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.**

Uso:

Per fori passanti (non per fori ciechi). Adatto anche per fori interrotti.

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	8 mm
Ø Campo	9,601 - 10,1 mm
Ø Nominale D _c	10 mm
Lunghezza complessiva L	133 mm
Lunghezza taglienti L _c	66 mm
Sporgenza totale L ₁	83 mm
Numero taglienti Z	6
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 206 B
Angolo dell'elica	7-8 grado
Passaggio interno per LR	no

Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		