

Garant

Portainseriti eco con doppio bloccaggio, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250004 25/12
GTIN	4045197926937
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DCLNR/L 2525X12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 104,5 mm

Sottoplacchetta: 259033 2

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Sottoplacchetta	259033 2
Misura inserto	12 mm

Lunghezza complessiva L	104,5 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 2
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2525X12
Insero adatto	CN.. 1204..
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Staffa, vite, molla	259036 8
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa