

Garant
Portainseri eco con doppio bloccaggio, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250004 16/09
GTIN	4045197926913
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DCLNR/L 1616X09

Inserto adatto: CN.. 09T3..

Ampiezza funzionale L₄: 23 mm

Lunghezza della testina L₁: 27 mm

Lunghezza complessiva L: 74 mm

Sottoplacchetta: 259033 7

Descrizione tecnica

Misura inserto	9 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Staffa, vite, molla	259036 12

Dimensione codolo	16 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 5
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 1616X09
Insero adatto	CN.. 09T3..
Lunghezza complessiva L	74 mm
Sottopiacchetta	259033 7
Ampiezza funzionale L ₄	23 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa