

RIDGID
Peddinghaus**Morsa parallela "Matador", con piastra girevole, Larghezza ganasce: 180 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967180 180
GTIN	2050002047570
Classe articolo	93R

Descrizione**Esecuzione:**

- **Interamente in acciaio, forgiate – garantite indistruttibili.**
- **Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.**
- **Vite di serraggio protetta.**
- **Ganasce fresate e temprate in superficie.**
- **Guida temprata registrabile.**
- **Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.**
- **Ampia superficie dell'incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.**

Con piastra girevole; ruotabile a 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Accessori speciali:

Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, **a partire da Dim. 120 mm.**

Apertura: 225 mm

Profondità di serraggio: 120 mm

Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno: 1/8 – 7 pollici

Descrizione tecnica

Profondità di serraggio	120 mm
Direzione apertura	Apertura anteriore
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Apertura	225 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	1/8 – 7 pollici
Larghezza ganasce	180 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 140-180	967200 140-180
Ganascia stringitubo (pezzo), per "Matador" Larghezza ganasce 180 mm	967210 180
Piastra base per morsa	967330
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250