

Garant
Portainseriti eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/11mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260294 16/11
GTIN	4045197927132
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Portainseriti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: SDJCR/L 1616X11

Inserto adatto: DC.. 11T3..

Ampiezza funzionale L₄: 20 mm

Lunghezza della testina L₁: 29 mm

Lunghezza complessiva L: 74 mm

Set di viti per inserti: 269023 3

Descrizione tecnica

Vite per sottopiacchetta	269013 1
Lunghezza complessiva L	74 mm
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 1616X11
Dimensione codolo	16 mm

Misura inserto	11 mm
Sottoplacchetta	269007 1
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Set di viti per inserti	269023 3
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	29 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500