

Garant
**Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:
M10X181**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.
Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Oscillazione: evaporato

Sporgenza totale Dim. A: 200 mm

 Ø Foro D₁: 10,5 mm

 Ø D₂: 18 mm

Ø Esterno D: 35 mm

 Lunghezza utile L₁: 181 mm

 L₂: 7 mm

Descrizione tecnica

Filettatura M	M10×181
Ø D ₂	18 mm
Lunghezza utile L ₁	181 mm
Ø Foro D ₁	10,5 mm
Ø Esterno D	35 mm
L ₂	7 mm

Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari