

Garant
**Mandrino per frese modulari filettate, SK 50, Filettatura M × Lunghezza L1:
M12X281**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.
Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Oscillazione: evaporato

Sporgenza totale Dim. A: 300 mm

 Ø Foro D₁: 12,5 mm

 Ø D₂: 21 mm

Ø Esterno D: 49 mm

 Lunghezza utile L₁: 281 mm

 L₂: 7,5 mm

Descrizione tecnica

Filettatura M	M12×281
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Ø Foro D ₁	12,5 mm
Lunghezza utile L ₁	281 mm

Ø Esterno D	49 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari