

Garant
**Mandrino per frese modulari filettate, SK 50, Filettatura M × Lunghezza L1:
M16X281**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.
Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Oscillazione: evaporato

Sporgenza totale Dim. A: 300 mm

 Ø Foro D₁: 17 mm

 Ø D₂: 29 mm

Ø Esterno D: 57 mm

 Lunghezza utile L₁: 281 mm

 L₂: 7,5 mm

Descrizione tecnica

Ø D ₂	29 mm
L ₂	7,5 mm
Lunghezza utile L ₁	281 mm
Ø Esterno D	57 mm
Ø Foro D ₁	17 mm
Filettatura M	M16x281

Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari