


Garant
Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250615 20/15
GTIN	4045197927330
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2020X15

Inserto adatto: DN.. 1506..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 38 mm

Lunghezza complessiva L: 97 mm

Sottoplacchetta: 259033 3

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2020X15
Misura inserto	15 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Staffa, vite, molla	259036 11

Dimensione codolo	20 mm
Sottoplacchetta	259033 3
Lunghezza della testina L ₁	38 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Lunghezza complessiva L	97 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10