

Garant

Portainseriti eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/08 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251908 20/08
GTIN	4045197927361
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2020X08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 92 mm

Sottopiacchetta: 259033 6

Descrizione tecnica

Dim. codolo	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Lunghezza complessiva L	92 mm
Staffa, vite, molla	259036 10

Sottoplacchetta	259033 6
Misura inserto	8 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	DWLNR/L 2020X08
Vite per sottoplacchetta	259027 4
Inserto adatto	WN.. 0804..
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10