


Garant
Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/06 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251909 16/06
GTIN	4045197927385
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 1616X06

Inserto adatto: WN.. 0604..

Ampiezza funzionale L₄: 20 mm

Lunghezza della testina L₁: 27 mm

Lunghezza complessiva L: 74 mm

Sottopiacchetta: 259033 8

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	74 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm

Staffa, vite, molla	259036 13
Vite per sottoplacchetta	259027 1
Sottoplacchetta	259033 8
Insero adatto	WN.. 0604..
Codice ISO portautensile	DWLNR/L 1616X06
Dim. codolo	16 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8