

**Garant****Punta corta in HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 4,7mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	113260 4,7
GTIN	4045197006707
Classe articolo	11B

## Descrizione

**Esecuzione:**

Fori precisi grazie all'**elevata precisione di concentricità radiale** e ad uno **speciale profilo di scanalatura**.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.

**Vantaggi:**

**Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 – 4xD)** su macchine a CN e impianti robotizzati.

**Raccomandazioni:****Profondità di foratura massima:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

## Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	24 mm
Avanzamento $f$ in INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/gir,
Numero taglienti $Z$	2
Ø Nominale $D_c$	4,7 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø Codolo $D_s$	4,7 mm
Lunghezza complessiva $L$	58 mm
Norma	DIN 1897
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	17 mm
Angolo di affilatura	130 grado

Codolo	codolo cilindrico
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS E
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	56 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	50 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	37 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	31 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	6 m/min	S
CuZn	limitatamente adatta	100 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		