

HOLEX**Calibro a corsoio da officina con graduazione in mm e pollici, Intervallo di misurazione: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415100 200
GTIN	4045197927668
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Punte di misura smussate per la misura sul fondo di filetti e di intagli stretti. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Graduazione di facile lettura. Con vite di bloccaggio. Interamente temprati fino a Dim. 300; a partire da Dim. 500 superfici di contatto temperate.

Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	60 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A1
Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Risoluzione	1/20 mm
Risoluzione	1/128 pollici
Norma	ISO 13385
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tipo di prodotto

Calibro a corsoio da officina

ServiziRapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità
Campo di misura massima 200 mm

021000 200

Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità
campo di misura massimo 200 mm

021010 200