

Garant
SNMM 120412, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251386 HB7140-1
GTIN	4045197928368
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMM 120412 HB7140-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm
 Tipo: HB7140-1
 Rompitrucioli: VR
 Profondità di taglio a_p : 2 - 12 mm
 Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VR
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	1,2 mm

Profondità di taglio a_p	2 - 12 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMM 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura