

Garant
CNMM 120416, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250455 HB7140-1
GTIN	4045197928061
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 120416 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VR

Profondità di taglio a_p : 2 - 8 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Avanzamento f	0,2 - 0,8 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	2 - 8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 m/min
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Raggio di curvatura	1,6 mm
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VR
Codice ISO Inserto	CNMM 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura