

 Atlas Copco

Avvitatori pneumatici a percussione, Modello: W2920



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079171 W2920
GTIN	7322590051280
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono a una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Potenti avvitatori a percussione.

Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura, convertibile per **rotazione oraria e antioraria**.

- **Potente meccanismo a percussione a doppio martello.**
- **Peso ridotto e potenza elevata.**
- **Alloggiamento in materiale composito e impugnatura con vita utensile prolungata.**
- **Impugnatura ergonomica con un buon grado di isolamento.**
- **Conversione rotazione oraria/antioraria grazie a due pulsanti.**

Uso:

Adatto per l'impiego in situazioni complesse.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Lunghezza	218 mm
Rotazione oraria/antioraria	sì
Rumorosità	96 dB(A)
Campo di coppia	300 - 1450 Nm
Numero massimo giri	5500 min ⁻¹
Dimensione portautensile	3/4 pollici
Fabbisogno massimo d'aria	1620 l/min
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	13 mm
Vibrazione massima a norma EN	10,2 m/s ²
Denominazione originale prodotto	W2920
Forma	Pistola
Peso	3,2 kg
Altezza	206 mm
Portautensile con profilo di azionamento	□
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M30
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Avvitatori