

Garant
SNMG 150608, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251230 HB7140-1
GTIN	4045197928160
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 150608 HB7140-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm
 Tipo: HB7140-1
 Rompitrucioli: VM
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VM
Tipo	HB7140-1

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura