

Garant
CNMG 160612, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160612 HB7120-1 Tipo: HB7120-1
 Rompitrucioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min

Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucoli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura