

**Garant**
**CNMG 160612, Tipo: HB7140-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 160612 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 230 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Rompitrucioli	VM
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7140-1
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura