

Garant
CNMM 160616, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 160616 HB7120-1 Tipo: HB7120-1
 Rompitrucoli: VR
 Profondità di taglio a_p : 2 - 8 mm
 Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 210 m/min
Profondità di taglio a_p	2 - 8 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,6 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Impiego principale	M

Rompitrucioli	VR
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 160616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura