

Morsa a vite per meccanici Con morsetto, Larghezza ganasce: 50mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967590 50
GTIN	2050001741363
Classe articolo	97G

Descrizione**Esecuzione:**

Bloccaggio mediante l'apposita leva di serraggio. Inoltre, la morsa può ruotare con passo di 6° sino a 360°. Morsa e morsetto o piastra di fissaggio in lega di metallo leggero, verniciata a effetto martellato. Asta filettata incassata in acciaio, apertura anteriore. Con ganasce in plastica intercambiabili.

Descrizione tecnica

Orientamento giunto sferico	360 grado
Apertura	75 mm
Campo di rotazione giunto sferico	90 grado
Profondità di serraggio	35 mm
Larghezza ganasce	50 mm
Campo di serraggio	0 - 80 mm
Ganasce intercambiabili	sì
Staffa di serraggio inclusa	sì

Tipo di prodotto	Morsa parallela
------------------	-----------------

Accessori

Dispositivo di serraggio universale	967650
-------------------------------------	--------

Coppia di ganasce di ricambio in plastica Larghezza ganasce 50 mm	967620 50
--	-----------