

Garant
SNMM 190624, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMM 190624 HB7120-1 Raggio di curvatura: 2,4 mm
 Tipo: HB7120-1
 Rompitrucioli: VR
 Profondità di taglio a_p : 2 - 12 mm
 Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VR
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	2,4 mm
Profondità di taglio a_p	2 - 12 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 210 m/min

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMM 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura