

**Morsa a vite per meccanici con blocchetti e morsetto, Larghezza ganasce: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967610 50
GTIN	2050001741387
Classe articolo	97G

**Descrizione****Esecuzione:**

Bloccaggio mediante l'apposita leva di serraggio. Inoltre, la morsa può ruotare con passo di 6° sino a 360°. Morsa e morsetto o piastra di fissaggio in lega di metallo leggero, verniciata a effetto martellato. Asta filettata incassata in acciaio, apertura anteriore. Con griffe in alluminio per il serraggio di pezzi di varie forme.

**Descrizione tecnica**

Apertura	75 mm
Profondità di serraggio	35 mm
Campo di rotazione giunto sferico	90 grado
Orientamento giunto sferico	360 grado
Larghezza ganasce	50 mm
Campo di serraggio	0 - 80 mm
Ganasce intercambiabili	sì

Con piastra di fissaggio	sì
Staffa di serraggio inclusa	sì
Tipo di prodotto	Morsa parallela

---

## Accessori

Coppia di bloccaggio di serraggio di ricambio in alluminio Larghezza ganasce 50 mm	967630 50
Dispositivo di serraggio universale	967650
Coppia di bloccaggio di serraggio di ricambio in plastica Larghezza ganasce 50 mm	967635 50