

Garant
CNMG 190616, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250174 HB7120-1
GTIN	4045197927934
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 190616 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	1,6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Rompitrucoli	VM

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura