

**Garant**
**CNMM 190616, Tipo: HB7120-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250464 HB7120-1
GTIN	4045197928115
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMM 190616 HB7120-1 Tipo: HB7120-1  
 Rompitrucioli: VR  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 210 m/min

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,6 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 210 m/min
Rompitrucioli	VR
Avanzamento $f$	0,4 - 1,2 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Profondità di taglio $a_p$	2 - 8 mm

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura