

Garant
CNMG 190624, Tipo: HB7120-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 190624 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	2,4 mm
Rompitrucioli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura