


**Garant**
**SNMG 190624, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 251338 HB7140-1 |
| GTIN            | 4045197928344   |
| Classe articolo | 21G             |

### Descrizione

SNMG 190624 HB7140-1 Raggio di curvatura: 2,4 mm  
 Tipo: HB7140-1  
 Rompitruccioli: VG  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 210 m/min

### Descrizione tecnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Profondità di taglio $a_p$                       | 1,5 - 9 mm             |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Rompitruccioli                                   | VG                     |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 50 - 210 m/min         |
| Avanzamento $f$                                  | 0,25 - 0,8 mm/gir,     |
| Impiego principale                               | M                      |
| Tipo   | HB7140-1               |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Raggio di curvatura               | 2,4 mm                |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura           |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Inserto                | SNMG 190624           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 8                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |