

Garant**DNMG 150408, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250768 HB7120-1
GTIN	4045197928689
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitruccioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Rompitruccioli	VM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7120-1
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura