

Garant
DNMG 150408, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250868 HB7140-1
GTIN	4045197928733
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitruccioli: VG

 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 210 m/min
Rompitrucoli	VG
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	DNMG 150408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura