

Garant
DNMG 150412, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250869 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928740 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

DNMG 150412 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VG

 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Profondità di taglio a_p | 1,5 - 6 mm |
| Impiego principale | M |
| Rompitrucioli | VG |
| Materiale da taglio | HM |
| Condizione di taglio | continuo |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura |
| Raggio di curvatura | 1,2 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 70 - 240 m/min |
| Tipo | HB7120-1 |
| Avanzamento f | 0,25 - 0,6 mm/gir, |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Codice ISO Inserto | DNMG 150412 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |