

**Garant**
**DNMG 150404, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250670 HB7140-1
GTIN	4045197928634
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1  
 Rompitrucoli: VS  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 260 m/min
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura