


**Garant****Ganascia con spine di posizionamento, Per larghezza ganasce: 125mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362627 125
GTIN	4045197928283
Classe articolo	31S

## Descrizione

### Esecuzione:

- Acciaio temprato, a nitrurazione Tenifer e a gas (tolleranza  $\pm 0,01$  mm).
- Montaggio semplice sulla morsa.
- Inserimento meccanico delle spine.
- Gestione dell'aria compressa tramite valvole bilaterali.
- Nessuna differenza tra ganascia mobile e fissa.
- Pressione dell'aria necessaria 5,5 bar

### Uso:

Allestimento rapido per le diverse lavorazioni.

- Fissaggio della posizione rapido e ripetibilità precisa.
- Non occorre più perdere tempo lavorando con i listelli d'appoggio.

### Per:

**GARANT** NC n. art. 360510; 360465; 361290.

**HOLEX** n. art. 362010.

**Allmatic** n. art. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350  
nonché con ganasce n. art. 361400 – 361620.

### Fornitura:

Inclusa 1 vite di fissaggio.

## Descrizione tecnica

Per codice a colori	TC
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	HD-HOLEX
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	NC8
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

---

## Accessori

Pin di ricambio, 10 pezzi Modello 1	362629 1
-------------------------------------	----------