

Garant**Carrelli da magazzino T3, Modello: T34****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918520 T34
GTIN	4045197611895
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

1 piano di carico.

Struttura saldata in acciaio, piattaforma in **pannelli di legno** con superficie antigraffio color antracite.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Pannello forato n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Portata	500 kg
---------	--------

Larghezza piano di carico	1000 mm
Altezza del piano di carico	270 mm
Peso	34,4 kg
Ø Ruota	200 mm
Altezza	990 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Larghezza	1120 mm
Norma	EN 1757-3
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Modello	T34
Profondità	609 mm
Profondità piano di carico	600 mm
Tipo di prodotto	Carrelli da magazzino

Accessori

Portablocco per tavoli mobili	918581
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP4	918580 SP4