

**Garant****Punta corta in HSS-E N, TiN, Ø DC h8: 4,4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	113230 4,4
GTIN	4045197005458
Classe articolo	11B

**Descrizione****Esecuzione:**

Particolarmente robuste e stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo.  
Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale.

**Vantaggi:**

**Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 – 4xD)** su macchine a CN e impianti robotizzati.

**Raccomandazioni:****Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Descrizione tecnica**

Ø Nominale $D_c$	4,4 mm
Avanzamento $f$ in acciaio $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/gir,
Numero taglienti $Z$	2
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	24 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø Codolo $D_s$	4,4 mm
Lunghezza complessiva $L$	58 mm
Norma	DIN 1897
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	17,4 mm
Angolo di affilatura	130 grado

Codolo	codolo cilindrico
Rivestimento	TiN
Materiale da taglio	HSS E
Modello	N
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	50 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	37 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	31 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	6 m/min	S
GG(G)	idonea	31 m/min	K
CuZn	limitatamente adatta	100 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		