

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-518, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094478 11
GTIN	10076490478589
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Rivestito in PU, HyFlex® 11-518, traspirante, materiale senza cuciture, elevata protezione antiusura. **Peso: solo 14 g.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Guanto antitaglio rivestito in PU con **elevata mobilità delle dita**, ottimo per i componenti affilati.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Privi di DMF	no
Traspirazione	buona
Materiale rivestimento	PU
EN 388 resistenza all'abrasione	3

EN 388 resistenza al taglio	3
Sensibilità tattile	Ottima
Indossabilità	Ottima
Presa da bagnati	buona
Presa se sporchi d'olio	buona
Misure guanti da lavoro	11
Protezione contro il calore	non disponibile
EN 388 resistenza allo strappo	3
Privo di siliconi	no
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
EN 388	3X31B
Materiale supporto	Nylon; Dyneema®
Rivestimento	PU
Materiale	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	blu
Peso	14 g
Lunghezza	210 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio

