

uvex**Paio di guanti uvex C300 foam, Misure guanti da lavoro: 7**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094480 7
GTIN	4048612021811
Classe articolo	04W

Descrizione

Esecuzione:

uvex 300 Serie. Guanto leggero e innovativo con tecnologia Bamboo-TwinFlex®, che assicura una buona protezione antitaglio, un'elevata resistenza all'abrasione e una piacevole sensazione di comfort. La procedura uvex climazione garantisce un'elevata flessibilità e una piacevole temperatura delle mani, senza trascurare la sensibilità tattile. Standard Öko-Tex® 100 e privo di silicone.

C300 foam. Con rivestimento Soft-Grip-Foam per una presa sicura in ambienti di lavoro umidi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

EN 388 resistenza alla perforazione	2
Presa se sporchi d'olio	moderata
Protezione contro il calore	non disponibile

Privi di DMF	sì
EN 388 resistenza all'abrasione	4
EN 388 resistenza allo strappo	4
Misure guanti da lavoro	7
Materiale rivestimento	PU
Indossabilità	Ottima
EN 388 resistenza al taglio	3
Privo di siliconi	sì
Sensibilità tattile	Ottima
Presi da bagnati	moderata
Traspirazione	buona
Serie	uvex C300
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Materiale supporto	Poliammide, HPPE, vetro, viscosa di bambù
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero
Peso	14,9 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio

