

**Paio di guanti Waredex Work® 550, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094545 10
GTIN	4008198755005
Classe articolo	04Q

**Descrizione****Esecuzione:**

**Waredex Work® 500.** Ottima presa nel caso di oggetti oleosi o bagnati grazie al rivestimento ruvido in poliuretano. Buona indossabilità e sensibilità al tatto per il massimo comfort. Eccellente resistenza al taglio associata a una barriera meccanica.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Protezione contro il calore	non disponibile
Presa da bagnati	moderata
Presa se sporchi d'olio	moderata
Denominazione originale prodotto	Waredex Work 550
EN 388 resistenza al taglio	5

Materiale rivestimento	PU
Privi di DMF	sì
EN 388 resistenza allo strappo	4
Privo di siliconi	sì
Indossabilità	Ottima
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Sensibilità tattile	buona
Misure guanti da lavoro	10
Traspirazione	Ottima
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	16
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Proprietà elettrostatiche	0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Materiale supporto	HPPE, vetro
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio/beige
Peso	75 g
Lunghezza	255 - 265 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio

