

Garant
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 10 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202268 10
GTIN	4045197930811
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 202080.

Passaggio interno per LR: no

Tolleranza Ø nominale: e8

Numero denti Z: 3

Angolo dell'elica: 30 grado

Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Codolo: DIN 6535 HB con h6

Numero denti Z: 3

Lunghezza taglienti L_c : 22 mm

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera: 32 mm

Ø pos. libera D_1 : 9,8 mm

Lunghezza complessiva L: 72 mm

Ø codolo D_s : 10 mm

Descrizione tecnica

Angolo dell'elica	30 grado
Lunghezza complessiva L	72 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Numero denti Z	3
Codolo	DIN 6535 HB con h6

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	32 mm
Lunghezza taglienti L_c	22 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm^2	0,06 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
\varnothing codolo D_s	10 mm
\varnothing tagliente D_c	10 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm^2	0,09 mm
Tolleranza \varnothing nominale	e8
\varnothing pos. libera D_1	9,8 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,3 \times D$ per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico