

**Paio di guanti Waredex Work® 550, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094545 11
GTIN	4008198755012
Classe articolo	04Q

**Descrizione****Esecuzione:**

**Waredex Work® 500.** Ottima presa nel caso di oggetti oleosi o bagnati grazie al rivestimento ruvido in poliuretano. Buona indossabilità e sensibilità al tatto per il massimo comfort. Eccellente resistenza al taglio associata a una barriera meccanica.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

EN 388 resistenza allo strappo	4
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Misure guanti da lavoro	11
Privi di DMF	sì
Protezione contro il calore	non disponibile

Presa se sporchi d'olio	moderata
Traspirazione	Ottima
Materiale rivestimento	PU
Indossabilità	Ottima
Sensibilità tattile	buona
EN 388 resistenza al taglio	5
Denominazione originale prodotto	Waredex Work 550
Privo di siliconi	sì
Presa da bagnati	moderata
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Contenuto	16
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Proprietà elettrostatiche	0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Materiale supporto	HPPE, vetro
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio/beige
Peso	75 g
Lunghezza	255 - 265 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio

