


Garant
Fresa per sgrossatura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	201307 6,75
GTIN	4045197930125
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Passaggio interno per LR: no

Tolleranza Ø nominale: e8

Numero denti Z: 2

Angolo dell'elica: 30 grado

Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Codolo: DIN 6535 HE con h6

Numero denti Z: 2

Lunghezza taglienti L_c : 16 mm

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera: 27 mm

Ø pos. libera D_1 : 6,55 mm

Lunghezza complessiva L: 63 mm

Ø codolo D_s : 8 mm

Descrizione tecnica

Ø tagliente D_c	6,75 mm
Numero denti Z	2
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,04 mm
Ø pos. libera D_1	6,55 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	27 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Forma del codolo	HB
Codolo	DIN 6535 HE con h6
Tolleranza \varnothing nominale	e8
Lunghezza complessiva L	63 mm
Angolo dell'elica	30 grado
\varnothing codolo D_s	8 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,05 mm
Lunghezza taglienti L_c	16 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,3 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico