

## Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 800 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2500/2500mm



### Dati di ordinazione

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 990770 2500/2500 |
| GTIN            | 4004514201119    |
| Classe articolo | 96P              |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Telai profilati a T zincati. Con ripiani in pannelli truciolari da 19 mm. Ripiani regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie alla facilità di innesto dei correnti. **Carico ripiano** max.: 400 kg. **Carico modulo:** con h 2000 mm 1200 kg, con h 2500 mm 1600 kg, con h 3000 mm 2000 kg.

#### Descrizione:

##### Dimensioni di montaggio:

**elemento base:** lunghezza nominale + 60 mm

**Elemento aggiuntivo:** lunghezza nominale + 6 mm

**Prof. telaio completa:** profondità nominale + 37 mm

**Altezza montanti:** 65 mm

#### Nota:

- i ripiani vengono inseriti in modo segmentato a seconda della larghezza del ripiano stesso. Segmenti: 750 mm e 1000 mm.
- Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura. Fissaggio al pavimento adatto n. art. 990854.
- Gli scaffali a campata lunga WS 2000 sono compatibili con le scaffalature con ripiani n. art. 990500 – 990554, per le quali è possibile acquistare altre dimensioni e altri componenti. Saremo lieti di illustrarvi altre possibilità. Non esitate a contattarci.

- **L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 600 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

## Descrizione tecnica

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Profondità ripiano   | 800 mm                   |
| Larghezza ripiano  | 2500 mm                  |
| Scaffalatura   | Elemento base            |
| Montaggio a cura del cliente   | sì                       |
| Altezza  | 2500 mm                  |
| Materiale piano di appoggio  | Pannello truciolare      |
| Dim. di montaggio elem. base larghezza   | 2560 mm                  |
| Larghezza  | 2560 mm                  |
| Numero ripiani   | 4                        |
| Profondità   | 837 mm                   |
| Profondità degli scaffali  | 800 mm                   |
| Scaffale di larghezza  | 2500 mm                  |
| Altezza scaffale   | 2500 mm                  |
| Carico ripiano   | 400 kg                   |
| Carico massimo campo   | 1600 kg                  |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 400 kg                   |
| Spessore inserti   | 19 mm                    |
| Altezza montante   | 65 mm                    |
| Regolazione dell'altezza con passo   | 25 mm                    |
| Esecuzione di montaggio  | Scaffalatura a innesto   |
| Materiale  | zincato                  |
| Attributo del nome del prodotto  | Profondità 800 mm        |
| Tipo di prodotto   | Scaffale a campata lunga |

---

## Accessori

Ripiani in pannelli truciolari Profondità 800 mm

990825 800