



Cassetta di trasporto impilabile verniciato, Modello: 2H



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963385 2H
GTIN	4052939495118
Classe articolo	96H

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.

Elevata portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Verniciatura grigio-blu.

Altezza: 120 mm

Larghezza: 321 mm

Profondità: 479 mm

Dimensione nominale largh.: 300 mm

Dimensione nominale prof.: 450 mm

Descrizione tecnica

Portata	100 kg
Carico di impilaggio	1000 kg
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati	sì
Modello	2H
Capacità	14,2 l
Altezza	120 mm
Materiale	Lamiera di acciaio

Profondità	479 mm
Tipo di maniglia	Maniglia snodata
Colore	verniciato grigio-blu
Larghezza	321 mm
Dimensione nominale largh.	300 mm
Dimensione nominale prof.	450 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/6
Tipo di prodotto	Cassetta di trasporto impilabile