



Mandrini per punte corte Forma A, SK 50, Campo di serraggio: 2,5-16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Classe articolo	32K

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.
Brunita. Con foro per chip Balluff/RFID.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio Torx®** con impugnatura a T, **per un accoppiamento di forza elevato.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220	TX25
Ø Esterno D	50 mm
Campo di serraggio	2,5 - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹

Precisione della concentricità radiale	≤ 50 µm
Coppia di serraggio max. $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte